

hanhart
1882

Cronometro digitale Spectron



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	469624
GTIN	2050001692559
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD, altezza cifre 7/5 mm, 6/7 cifre (sopra/sotto). Campo di visualizzazione 9999,99 min. / 99999,99 min. (sopra/sotto). Risoluzione 1/100 min., 1/100 s, adatto per REFA.

Funzione:

- **Start / Stop / Reset.**
- **Misurazione dual / addition / split.**
- **Orario (2x12 ore a.m. / p.m.).**

Funzione split / lap / addizione / countdown / memoria con valutazione, ricerca rapida e indicazione della data.

Fornitura:

Inclusi cordoncino, 1 batteria n. art. 081561 Dim. LR3.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Metrologia	digitale
Taratura	N1
Tipo di prodotto	Cronometro

Servizi

Rapporto di taraturaCronometro Modello U	029100 U
--	----------

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------