



## Comparatore, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 432050 10/58  |
| GTIN            | 4946368442389 |
| Classe articolo | 44A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con cassa in metallo, Ø gambo d'attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile mediante la lunetta per far coincidere la lancetta con il trattino della scala del quadrante. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

#### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

### Descrizione tecnica

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Forza di misura | 0,4 - 1,4 N |
| Campo di misura | 10 mm       |
| Risoluzione     | 1 mm        |
| Taratura        | C1          |
| Risoluzione     | 0,01 mm     |
| Ø Alloggiamento | 58 mm       |

## Scheda tecnica

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Norma            | DIN 878         |
| Metrologia       | analogico       |
| Imballaggio      | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Comparatore     |

### **Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/432050-10/58>