

**Livella a squadra digitale, Modello: 360****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	467560 360
GTIN	2050001668431
Classe articolo	46R

**Descrizione****Esecuzione:**

- Telaio in alluminio con superfici di appoggio di precisione, ganascia superiore con prisma.
- Le frecce di direzione nel display consentono l'allineamento a 0° oppure a 90°.
- Funzione HOLD per bloccare il valore misurato.
- Azzeramento in qualsiasi posizione.
- Nelle misure sopratesta il display ruota e consente la lettura dal basso.

**Fornitura:**

Inclusi 1 custodia e 1 batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,1 grado
Altezza	49 mm
Larghezza	31 mm
Intervallo di misurazione	360 (4x90°) grado
Lunghezza	153 mm
Planarità	0,0762 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Numero di batterie contenute	1

Limite di errore del modulo elettronico	Orizzontale 0,1 / Verticale 0,2 grado
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	H2
Tipo di prodotto	Livelle a squadra

## Servizi

Rapporto di taraturaLivella a bolla / a squadra elettronica Accuratezza 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------