

Mitutoyo**Comparatore digitale assoluto IP66, Intervallo di misurazione: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434410 5
GTIN	4946368554242
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Comparatore digitale pratico, versatile e robusto con visualizzazione integrata delle tolleranze (con o senza valore misurato). Grazie alla forma sottile è particolarmente indicato per l'inserimento in dispositivi con poco spazio per misurare. Il display può essere ruotato di 180° per leggere da entrambi i lati. **Cortocircuitando i pin 1 e 6 dei connettori Digimatic è possibile azzerare un comparatore o una serie di comparatori oppure selezionare un valore predefinito.** Lettura dall'alto.

Funzione:

IP66: protezione contro i getti d'acqua potenti e/o contro l'immersione temporanea, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

cavo per la trasmissione dati n. art. 498428, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Grado di protezione IP: IP 66

Taratura: C1

Risoluzione commutabile: 0,01 / 0,001 mm

Limite d'errore: 0,004 mm

Forza di misura: 2,0 N

Ø codolo di serraggio h6: 8 mm

Profondità: 44,3 mm

Lunghezza: 116,5 mm

Descrizione tecnica

Larghezza	35 mm
Forza di misura	2,0 N
Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza	116,5 mm
Profondità	44,3 mm
Intervallo di misurazione	5 mm
Limite di errore	0,004 mm
Grado di protezione IP	IP 66
Risoluzione commutabile	0,01 / 0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	013210 10
Marchatura Incisione a laser Modello	018940
	013250 12,5

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Cavo di collegamento Modello USB2	498428 USB2
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Cavo di collegamento Modello D2	498428 D2
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Cavo di collegamento Modello D1	498428 D1
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
	434917 25

Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm

Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
	434918 25

Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm

Tastatore in acciaio Modello 17

434900 17

Tastatore in acciaio Modello 11/30

434900 11/30

Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm

434918 50

Tastatore in acciaio Modello 11/15

434900 11/15

Tastatore in rubino Modello 2

434915 2

Tastatore in acciaio Modello 18/4

434900 18/4

Tastatore in acciaio Modello 28

434900 28

Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm

434920 60

Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm

434920 50

Tastatore in acciaio Modello 14/20

434900 14/20

Tastatore in acciaio Modello 14/15

434900 14/15

Tastatore in acciaio Modello 20

434900 20

Tastatore in metallo duro Modello 16

434910 16

Tastatore in metallo duro Modello 18/5

434910 18/5

Tastatore in metallo duro Modello 14

434910 14