



Comparatore di piccole dimensioni Lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434030 12,5
GTIN	7640125687057
Classe articolo	46A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale estremamente compatto (Ø cassa 44 mm) con sistema di misura induttivo brevettato. Durata batteria > 3500 h. Numerose funzioni: ABS e modalità relativa, PRESET. Con guida a coda di rondine nella parte posteriore.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Opto RS232 con collegamento seriale a 9 poli e alimentazione di corrente esterna combinata n. art. 498951.

Descrizione tecnica

Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Forza di misura	0,5 – 0,9 N
Spessore della cassa	19 mm

Scheda tecnica

Campo di misura	12,5 mm
Ø Alloggiamento	44 mm
Limite di errore	0,02 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434030-12,5>