



Modulo umidità per n. art. 474030



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474032
GTIN	4029547007644
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Per la misurazione dell'umidità ambientale e per la determinazione del punto di rugiada.

Inseribile sul termometro n. art. 474030.

Campo di misura temperatura: -20 - 50 °C

Campo di misura umidità relativa: 0 - 100 %

Risoluzione umidità: 0,1 %

Errore massimo temperatura: $\pm 0,5$ °C (da 0 a 50 °C)

Errore massimo umidità relativa: $\pm 2\%$ UR (dal 2 al 98% UR)

Descrizione tecnica

Campo di misura temperatura	-20 - 50 °C
Errore massimo umidità relativa	$\pm 2\%$ UR (dal 2 al 98% UR)
Errore massimo temperatura	$\pm 0,5$ °C (da 0 a 50 °C)
Campo di misura umidità relativa	0 - 100 %
Risoluzione umidità	0,1 %
Tipo di prodotto	Modulo umidità

Servizi

Rapporto di taratura Termometro a infrarossi Modello A	016730 A
--	----------

Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Termometro a infrarossi Tipo A	016890 A