



Termometro stick, Modello: T1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474080 T1
GTIN	4029547008368
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Minitermometro in formato tascabile.

Elevata precisione (termoelementi tipo K).

Testina orientabile brevettata (180°). Termometro stick con sonda a immersione per la misurazione in liquidi, sostanze morbide o in polvere oppure nell'aria.

Fornitura:

Inclusi clip di fissaggio, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Descrizione tecnica

Errore massimo intervallo di misurazione residuo	±1 %
Lunghezza sonda	200 mm
Limite d'errore (da -50,0 °C a 99,9 °C)	±1 °C
Ø Sonda	3 mm
Tempo di reazione t_{99}	10 s
Risoluzione	0,1 °C

Grandezze	°C / °F
Intervallo di misurazione	da -50 a +350 per brevi intervalli fino a 500 °C
Durata batterie circa	1000 h
Taratura	I7
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Termometro

Servizi

Rapporto di taratura Sensore di temperatura con / senza display Modello A

027520 A

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081561 LR3