

Attacco con CM esecuzione di precisione, CM / Cono mandrino: 4/18**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342600 4/18
GTIN	4045197308658
Classe articolo	33A

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

L'**esecuzione** presenta la massima precisione di rotazione concentrica ed è adatta soprattutto per i mandrini autobloccanti n. art. 341000. I codoli sono adatti anche per coni del mandrino B18 ridotti (\varnothing cono 17,431 mm): Mandrino n. art. 341000, 341010 e 341250.

Uso:

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrizione tecnica

Dimensione cono Morse CM	4
\varnothing Cono D	17,78 mm
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 18
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza