

**Attacco con codolo CM, CM / Cono mandrino: 4/18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342500 4/18
GTIN	4045197296900
Classe articolo	32X

**Descrizione****Esecuzione:**

**Completamente temprati e rettificati.** Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

Esecuzione di precisione, economica.

**Uso:**

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descrizione tecnica**

Cono per mandrini a norma DIN 238	B 18
Dimensione cono Morse CM	4
Ø Cono D	17,78 mm
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza