

Attacco con CM esecuzione di precisione, CM / Cono mandrino: 4/22**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 342600 4/22 |
| GTIN | 4045197308665 |
| Classe articolo | 33A |

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

L'**esecuzione** presenta la massima precisione di rotazione concentrica ed è adatta soprattutto per i mandrini autobloccanti n. art. 341000.

Uso:

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dimensione cono Morse CM | 4 |
| Cono per mandrini a norma DIN 238 | B 22 |
| Ø Cono D | 21,793 mm |
| Tipo di prodotto | Mandrino con pinza |