



Tenditore compatto Duo



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370260
GTIN	4045197312914
Classe articolo	39K

Descrizione

Esecuzione:

- Con 2 diversi bracci di serraggio (diritto e curvato).
- Il sollevamento è possibile girando il braccio di serraggio.

Accessori speciali:

Vedi n. art. 370350 – 370560.

Nota:

Viti di fissaggio n. art. 370450 – 370470 non incluse nella fornitura.

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio S spinta (braccio di serraggio diritto)	0 - 80 mm
Sporgenza A (braccio di serraggio diritto)	46 - 88 mm
Altezza di serraggio S sollevamento (braccio di serraggio diritto)	52 - 142 mm
Altezza di serraggio S spinta (braccio di serraggio curvato)	38 - 129 mm
Sporgenza A (braccio di serraggio curvato)	48 - 91 mm
Altezza di serraggio S sollevamento (braccio di serraggio curvato)	4 - 94 mm
Forza di serraggio massima con braccio – rientrato	11 kN

Forza di serraggio massima con braccio – estratto	8 kN
Altezza H	95 mm
Larghezza B	40 mm
Lunghezza L	120 mm
Serie	Duo
Tipo di prodotto	Tenditore compatto

Accessori

Chiave di serraggio apertura 11 per Monobloc, Duo e utensile serraggio catena	370350
---	--------