

**Attacco con CM esecuzione di precisione, CM / Cono mandrino: 0/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342600 0/6
GTIN	4045197308498
Classe articolo	33A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Completamente temprati e rettificati.** Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

L'**esecuzione** presenta la massima precisione di rotazione concentrica ed è adatta soprattutto per i mandrini autobloccanti n. art. 341000.

**Uso:**

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descrizione tecnica**

Ø Cono D	6,35 mm
Dimensione cono Morse CM	0
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 6
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza