

**Cava a T, M12, per valore nominale scanalatura a T: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370540 18
GTIN	4020772158903
Classe articolo	35A

Descrizione**Uso:**

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su **tutta** la lunghezza della filettatura.

Descrizione tecnica

Altezza k	10 mm
Larghezza e	28 mm
Lunghezza	28 mm
Valore nominale scanalatura a T	18 mm
Larghezza a	17,7 mm
Modello	508

Norma	DIN 508
Misura del filetto	M12
Con filettatura	sì
Materiale	Acciaio bonificato
Classe di resistenza	10
Tipo di prodotto	Tassello