

**Attacco con codolo CM, CM / Cono mandrino: 2/16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342500 2/16
GTIN	4045197296832
Classe articolo	32X

**Descrizione****Esecuzione:**

**Completamente temprati e rettificati.** Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

Esecuzione di precisione, economica.

**Uso:**

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descrizione tecnica**

Cono per mandrini a norma DIN 238	B 16
Ø Cono D	15,733 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza