

**Attacco con CM esecuzione di precisione, CM / Cono mandrino: 5/22****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342600 5/22
GTIN	4045197308696
Classe articolo	33A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Completamente temprati e rettificati.** Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

L'**esecuzione** presenta la massima precisione di rotazione concentrica ed è adatta soprattutto per i mandrini autobloccanti n. art. 341000.

**Uso:**

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descrizione tecnica**

Cono per mandrini a norma DIN 238	B 22
Dimensione cono Morse CM	5
Ø Cono D	21,793 mm
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza