

**Attacco con codolo CM, CM / Cono mandrino: 2/18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342500 2/18
GTIN	4045197296849
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

Esecuzione di precisione, economica.

Uso:

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrizione tecnica

Cono per mandrini a norma DIN 238	B 18
Ø Cono D	17,78 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza