

**Staffa di serraggio regolabile ribassata, Larghezza scanalatura a: 12mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370685 12     |
| GTIN            | 4020772074593 |
| Classe articolo | 35A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio bonificato verniciato, resistenza viti 8.8.

**Uso:**

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

**Fornitura:**

Con viti di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

|   |              |
|---|--------------|
| Distanza e punta-scanalatura                      | 21 mm        |
| Altezza gradino A <sub>1</sub>                    | 8 mm         |
| Profondità gradino A <sub>2</sub>                 | 10 mm        |
| Larghezza scanalatura a                           | 12 mm        |
| Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 1212100 |
| Lunghezza scanalatura f                           | 40 mm        |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Altezza di serraggio h | 10 - 48 mm           |
| Lunghezza L            | 100 mm               |
| Larghezza B            | 40 mm                |
| Altezza H              | 20 mm                |
| Modello                | 6314AV               |
| Tipo di prodotto       | Staffe di bloccaggio |

---

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Leva di serraggio Larghezza scanalatura a 12 mm | 370750 12 |
|---|-----------|