

Attacco con CM esecuzione di precisione, CM / Cono mandrino: 1/16**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342600 1/16
GTIN	4045197308535
Classe articolo	33A

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

L'**esecuzione** presenta la massima precisione di rotazione concentrica ed è adatta soprattutto per i mandrini autobloccanti n. art. 341000.

Uso:

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrizione tecnica

Dimensione cono Morse CM	1
Ø Cono D	15,733 mm
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 16
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza