

**Attacco con CM esecuzione di precisione, CM / Cono mandrino: 3/18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342600 3/18
GTIN	4045197308610
Classe articolo	33A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Completamente temprati e rettificati.** Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

L'**esecuzione** presenta la massima precisione di rotazione concentrica ed è adatta soprattutto per i mandrini autobloccanti n. art. 341000. I codoli sono adatti anche per coni del mandrino B18 ridotti ( $\emptyset$  cono 17,431 mm): Mandrino n. art. 341000, 341010 e 341250.

**Uso:**

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descrizione tecnica**

Dimensione cono Morse CM	3
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 18
$\emptyset$ Cono D	17,78 mm
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza