

**Cava a T, M10, per valore nominale scanalatura a T: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370530 12
GTIN	4020772080037
Classe articolo	35A

Descrizione**Uso:**

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su **tutta** la lunghezza della filettatura.

Descrizione tecnica

Altezza k	7 mm
Larghezza e	18 mm
Lunghezza	18 mm
Altezza tassello	14 mm
Valore nominale scanalatura a T	12 mm
Larghezza a	11,7 mm

Modello	508
Norma	DIN 508
Misura del filetto	M10
Con filettatura	sì
Materiale	Acciaio bonificato
Classe di resistenza	10
Tipo di prodotto	Tassello