

Scheda tecnica



Spessimetri di precisione, Intervallo di misurazione: 0-10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438190 0-10
GTIN	4031452200096
Classe articolo	46C

Descrizione

Esecuzione:

Spessimetro di precisione con leva di sollevamento (forza di misura indipendente dall'utilizzatore), in formato tascabile. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Descrizione tecnica

Campo di misura	0 - 10 mm
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,02 mm
Ø Superficie di contatto	6,35 mm
Profondità arco	18 mm
Norma	Norma interna
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione
Metrologia	analogico

Scheda tecnica

Imballaggio

Custodia rigida

Taratura

C6

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/438190-0-10>