

**Spessimetro, Intervallo di misurazione: 0-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438280 0-50
GTIN	4031452200430
Classe articolo	46C

Descrizione**Esecuzione:**

Spessimetro con leva di sollevamento. Arco solido, laccato. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 50 mm
Risoluzione	0,1 mm
Ø Superficie di contatto	10 mm
Profondità arco	50 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	0,08 mm
Norma	Norma interna
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C6
Servizi	
Rapporto di taraturaSpessimetri di precisione Campo di misura massimo 200	023420 200