



Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull'asta, Modello: 240



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441 150 240
GTIN	7290005395109
Classe articolo	46G

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.

Portacomparatore universale con microregolazione, per comparatori con steli di \varnothing 8 mm, 6 mm e 3/8 pollici e tastatori con prisma a coda di rondine.

Testo didascalie:

Microregolazione sul portacomparatore

Descrizione tecnica

Lunghezza base magnetica	60 mm
Profondità arco	282 mm
Forza di adesione	800 N
Altezza base magnetica	55 mm

Lunghezza braccio articolato L ₂	101 mm
Larghezza base magnetica	50 mm
Carico massimo	4 kg
Lunghezza braccio articolato L ₁	110 mm
Filettatura di raccordo sotto	M8
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Piedino di supporto Modello 0	442140 0
Base per supporto Modello 1	442120 1
Attacco per supporto per comparatori Modello QR	442100 QR
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442100 2SM
Piedino di supporto Modello 1	440868 1
Base per supporto Modello K3	442120 K3
Braccio articolato 3D Modello 240	442110 240
Braccio articolato 3D Modello 240	442114 240
Attacco per supporto per comparatori Modello K1	442100 K1
Base per supporto Modello V	442120 V
Attacco per supporto per comparatori Modello K2	442100 K2
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442104 2SM
Attacco per supporto per comparatori Modello H	442100 H
Attacco per supporto per comparatori Modello CA	442100 CA
Base per supporto con regolazione micrometrica Modello 0	442125 0
Piedino di supporto Modello 1	442140 1
Base per supporto Modello 0	442120 0