



Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull'asta, Modello: N3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441190 N3
GTIN	7290005395062
Classe articolo	46G

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d'uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.

Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura **Vario** per gambo con Ø da 6mm, 8mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.

Microregolazione sul portacomparatore.

Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.

Ø braccio trasversale D₁: 16 mm

Braccio trasversale lunghezza L₁: 225 mm

Ø colonna D₂: 18 mm

Asta alt. L₂: 350 mm

Filettatura di raccordo: Filettatura esterna M10x1,25

Forza di adesione: 1300 N

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M10x1,25
Lunghezza base magnetica	120 mm
Forza di adesione	1300 N
Ø braccio trasversale D ₁	16 mm
Base magnetica h	55 mm
Larghezza base magnetica	50 mm
Braccio trasversale lunghezza L ₁	225 mm
Ø colonna D ₂	18 mm
Asta alt. L ₂	350 mm
Tipo di prodotto	Messstativ

Accessori

Base per supporto Modello F	442120 F
Piedino di supporto Modello 2	442140 2
Serraggio aste per supporti per comparatori universali Per Ø asta dei supporti di misura 16/18 mm	440351 16/18
Base per supporto Modello 2	442120 2
Portacomparatore Vario Modello FA1500	440401 FA1500