

Mahr

Calibro a corsoio digitale MarCal con coltelli posteriori, Intervallo di misurazione: 1000mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 415320 1000 |
| GTIN | 4059192002961 |
| Classe articolo | 43A |

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display digitale. Superfici di contatto finemente lappate. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Taratura | A1 |
| Intervallo di misurazione | 0 - 1000 mm |
| Lunghezza dei becchi | 150 mm |
| Ø Misura aggiuntiva interna | 20 mm |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Lettura | 0,0005 pollici |

| | |
|--|-------------------------------|
| Lettura | 0,01 mm |
| Limite di errore | 0,06 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | Norma interna |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |

Servizi

| | |
|---|-------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm | 021000 1000 |
| Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm | 021010 1000 |

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2 | 498940 USB2 |
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2 | 498940 D2 |
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2 | 498940 R2 |