

Scheda tecnica



Calibro a corsoio digitale da officina, Intervallo di misurazione: 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415528 800
GTIN	4045197492517
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura. Proprietà di guida e di scorrimento ottimali grazie alla **guida prismatica doppia**. Becchi di misura in acciaio inossidabile, rettificati. Becco di misura sinistro scorrevole.

Fornitura:

Incluso certificato di collaudo. Fino a Dim. 1000 incluso astuccio in plastica, da Dim. 1500 robusto imballo per il trasporto.

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. LR44.

Descrizione tecnica

Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Taratura	A1
Peso	0,75 kg
Lunghezza dei becchi	90 mm
Campo di misura	0 - 800 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,06 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR44
Numero di batterie contenute	1

Scheda tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Metrologia	digitale
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/415528-800>