



Appoggio a vite regolabile con parte inferiore in alluminio, Altezza massima del piano d'appoggio: 80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373550 80
GTIN	4020772075811
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Il magnete permanente integrato nella base dell'appoggio consente un posizionamento esatto e facile dei **dispositivi di serraggio verticali**.

Nota:

Con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375010.

Descrizione tecnica

Per staffe con larghezza cava	14 - 22 mm
Portata	30 kN
\varnothing Testa	50 mm
\varnothing Base	50 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	80 mm
Altezza di appoggio minima	60 mm

Modello	6400
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili