



## Morsetti di bloccaggio piatti, Larghezza scanalatura a: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375115 20
GTIN	4020772374181
Classe articolo	35A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Struttura ribassata; posizionare il morsetto di bloccaggio piatto sul pezzo. Serrare quindi le viti di fissaggio per il banco macchina. Il pezzo viene serrato azionando la vite di serraggio.

**Uso:**

**Per il serraggio laterale di pezzi piani** e una lavorazione delle superfici senza alcun ingombro bordi. Possibilità d'impiego orizzontale e verticale.

**Materiale:**

Acciaio bonificato e brunito.

### Descrizione tecnica

Altezza massima $h_2$	30 mm
Filettatura G	M16
Altezza minima $h_1$	19 mm
Forza di serraggio $F_2$ verticale	12,5 kN
Larghezza scanalatura a	20 mm
Forza di serraggio $F_1$ orizzontale	25 kN
Altezza intermedia $H_1$	19 mm
Lunghezza L	130 mm
Larghezza B	56 mm

Modello	6496
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione