

**Stativo universale, Lunghezza piano: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442940 200
GTIN	4030234000121
Classe articolo	46K

Descrizione**Esecuzione:**

Base robusta in ghisa; piano di riscontro rettangolare. Superficie di riscontro scanalata temprata e rettificata. Colonna centrale robusta, in esecuzione temprata oppure rivestita al cromo duro con filettatura verticale e dado di regolazione. Braccio trasversale temprato oppure cromato duro con regolazione orizzontale per comparatori ad alta sensibilità. Portacomparatore di Ø 8 mm intercambiabile (10 h7 su richiesta).

Planarità ≤ 16 µm.

Descrizione tecnica

Larghezza piano	170 mm
Peso	23 kg
Ø Colonna	35 mm
Ø Braccio trasversale	22 mm
Altezza massima di misura	175 mm
Lunghezza piano	215 mm

Profondità arco	180 mm
Norma	Norma interna
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------