

Garant**Stativo piccolo con comparatore analogico, Modello: 78****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442901 78
GTIN	4045197529015
Classe articolo	41D

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto da stativo piccolo e quadrante dell'indicatore con risoluzione 1/1000. Base robusta in ghisa con colonna, piano di riscontro con 2 scanalature per la polvere. Superficie del piano temprata, rettificata e lappata. Campo di misura molto ampio, portacomparatore stabile di Ø 8 mm monopezzo con **microregolazione parallela (corsa di regolazione 4 mm). Planarità $\leq 2 \mu\text{m}$.**

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile. Esecuzione di alta precisione. Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su rubini. Lancetta centrale per risoluzione 1/1000 mm. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura. Antiurto di grande qualità per una durata particolarmente lunga.

Fornitura:

1 stativo piccolo GARANT n. art. 442900 78, 1 comparatore GARANT n. art. 433090 1/58.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano	78 mm
Altezza complessiva	265 mm
Larghezza piano	78 mm

Peso	4 kg
Altezza massima di misura	150 mm
Ø Colonna	22 mm
Profondità arco	62 mm
Lettura	0,001 mm
Risoluzione	0,001 mm
Risoluzione	0,2 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	7 μm
Norma	Norma interna
Taratura	C2
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Accessori

Stativo piccolo Lunghezza piano 78 mm	442900 78
Comparatori di precisioneantiurto Intervallo di misurazione / Ø Cassa 1/58 mm	433090 1/58