

**Garant****Stativo piccolo con comparatore digitale, Modello: 78****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 442902 78     |
| GTIN            | 4045197529022 |
| Classe articolo | 41D           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto da stativo piccolo e comparatore con risoluzione 1/1000. Base robusta in ghisa con colonna, piano di riscontro con 2 scanalature per la polvere. Superficie del piano temprata, rettificata e lappata. Campo di misura molto ampio, portacomparatore stabile di Ø 8 mm monopezzo con **micoregolazione parallela (corsa di regolazione 4 mm)**. **Planarità ≤ 2 µm**. Comparatore digitale con display LCD nitido molto grande (12 mm).

**Funzione:**

IP52: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

1 stativo piccolo GARANT n. art. 442900 78, 1 comparatore GARANT n. art. 434010 12,5.

**Descrizione tecnica**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Altezza complessiva       | 265 mm |
| Peso                      | 4 kg   |
| Altezza massima di misura | 150 mm |
| Profondità arco           | 62 mm  |
| Ø Colonna                 | 22 mm  |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Lunghezza piano        | 78 mm                    |
| Larghezza piano        | 78 mm                    |
| Lettura                | 0,001 mm                 |
| Lettura                | 0,00005 pollici          |
| Limite di errore       | 0,005 mm                 |
| Grado di protezione IP | IP 52                    |
| Alimentazione          | Funzionamento a batteria |
| Norma                  | Norma interna            |
| Taratura               | C1                       |
| Imballaggio            | Custodia rigida          |
| Risoluzione            | mm / pollici             |
| Interfaccia            | Interfaccia Digimatic    |
| Interfaccia            | Porta USB                |
| Interfaccia            | Interfaccia RS232C       |
| Tipo di prodotto       | Piano di riscontro       |

---

## Accessori

Comparatore digitale lettura 0,001 mm Intervallo di misurazione 12,5 mm

434010 12,5

Stativo piccolo Lunghezza piano 78 mm

442900 78