



Calibro di profondità digitale TWIN CAL IP 67, Intervallo di misurazione: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418695 300
GTIN	7630041106503
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display digitale 11 mm, protezione IP67, corpo "Soft touch", durata 12000h, commutazione in stand-by dopo 10min. e spegnimento automatico dopo 2h, interfaccia TLC-TWIN, superficie di contatto ribassata largh. 4 mm.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per misurazioni di profondità, fori, gradini, misurazioni di larghezze e distanze.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Sezione trasversale del corsoio	15x4 mm
Taratura	A1
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic

Durata batterie	12000 h
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm / pollici
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

Accessori

Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello USB	498918 USB
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032

Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello D	498918 D
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975