



## Calibro di profondità digitale TWIN CAL IP 67, Intervallo di misurazione: 500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418695 500
GTIN	7630041106510
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ampio display digitale 11 mm, protezione IP67, corpo "Soft touch", durata 12000h, commutazione in stand-by dopo 10min. e spegnimento automatico dopo 2h, interfaccia TLC-TWIN, superficie di contatto ribassata largh. 4 mm.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Uso:

Universale per misurazioni di profondità, fori, gradini, misurazioni di larghezze e distanze.

#### Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

### Descrizione tecnica

Durata batterie	12000 h
Taratura	A1
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Lunghezza base di appoggio	150 mm

Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Sezione trasversale del corsoio	15×4 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm / pollici
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500

## Accessori

Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello USB	498918 USB
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello

498975