



Calibro di profondità digitale TWIN CAL IP 67, Campo di misura: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418697 250
GTIN	7630041106558
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display digitale 11 mm, protezione IP67, corpo "Soft touch", durata 12000h, commutazione in stand-by dopo 10min. e spegnimento automatico dopo 2h, interfaccia TLC-TWIN, superficie di contatto ribassata largh. 4 mm.

Con piano di arresto ruotabile di 360° per un'ampia gamma di misurazioni.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per misurazioni di profondità, fori, gradini, misurazioni di larghezze e distanze.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	A1
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Sezione trasversale del corsoio	15×4 mm

Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm / pollici
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello D	498918 D
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello USB	498918 USB