



Calibro di profondità digitale universale, Intervallo di misurazione: 600mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418770 600
GTIN	2050001670885
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità universale flessibile con punte di contatto intercambiabili. Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Superfici di contatto finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro di profondità, punta di contatto a doppio gancio n. art. 418772 Dim. A, 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Punte di contatto n. art. 418772.

Ponte di appoggio n. art. 418774.

Descrizione tecnica

Lunghezza base di appoggio	150 mm
Intervallo di misurazione	0 - 600 mm
Sezione trasversale del corsoio	12×4 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Risoluzione	0,0005 pollici

Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,03 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 1000 mm	021230 1000
Rapporto di taraturaCalibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 1000 mm	021220 1000

Accessori

Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 400 mm	418774 400
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello A	418772 A
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 500 mm	418774 500
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello B	418772 B

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello C	418772 C
Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 600 mm	418774 600
Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello D	418772 D