

Mitutoyo**Calibro di profondità digitale con uscita dati, Intervallo di misurazione: 1000mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 418710 1000 |
| GTIN | 4946368377094 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione**Esecuzione:**

La misura viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Intervallo di misurazione | 0 - 1000 mm |
| Sezione trasversale del corsoio | 20×6 mm |
| Taratura | A1 |
| Lunghezza base di appoggio | 250 mm |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Interfaccia | Interfaccia USB |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Scostamento di misura E MPE | $\pm 0,07$ mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Astuccio |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità |

Servizi

| | |
|--|-------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm | 021010 1000 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm | 021000 1000 |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 180 mm | 418744 180 |
| Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello | 498965 |
| Cavo di collegamento Modello D2 | 497080 D2 |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2 | 497100 D2 |
| Cavo di collegamento Modello USB2 | 497080 USB2 |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1 | 497100 D1 |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2 | 497085 USB2 |
| Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 320 mm | 418744 320 |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2 | 497085 D2 |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2 | 497100 USB2 |

| | |
|---|------------|
| Cavo di collegamento Modello D1 | 497080 D1 |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357 | 081560 357 |
| Trasmettitori Modello S1 | 498966 S1 |
| Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 260 mm | 418744 260 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1 | 497085 D1 |
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |