

Mitutoyo**Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati,
Altezza tracciatura: 600mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	445135 600
GTIN	8010820400005
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Ampio Display LCD di facile lettura (altezza cifre 10 mm). Regolazione micrometrica rapida mediante manopola precisa ed ergonomica. Esecuzione robusta e stabile con base solida e impugnatura ergonomica per lavorare senza sforzo. ZERO / ABS per azzerare in qualsiasi posizione (per es. misure comparative) o per tornare alla scala assoluta.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 443510 Dim. 300 (per entrambe le dimensioni).

Accessori speciali:

Supporto n. art. 445180, cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.

Taratura: E1

Risoluzione: 0,01 mm

Limite d'errore: 0,05 mm

Sezione trasversale colonna: 35×15 mm

Durata batterie circa: 2000 h

Lunghezza della superficie base: 181 mm

Larghezza della superficie base: 142 mm

Descrizione tecnica

Sezione trasversale colonna	35×15 mm
Altezza tracciatura	600 mm
Larghezza della superficie base	142 mm
Lunghezza della superficie base	181 mm
Peso	6,4 kg
Limite di errore	0,05 mm
Risoluzione	0,01 mm
Durata batterie circa	2000 h
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	014350 1000
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
Ritaratura DAkkS dei truschini verticali 600	024640 600

Accessori

Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497100 D1
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Supporto quadro	445180
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 300 mm	443510 300
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497100 D2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497100 USB2