

Mitutoyo**Misuratore digitale di altezze QM-Height, Modello: 350****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445231 350
GTIN	4946368675381
Classe articolo	44B

Descrizione**Esecuzione:**

Misuratore di altezze di elevata precisione, compatto a regolazione manuale con display LCD monocromatico di facile lettura.

Numerose funzioni di misura e di analisi per l'elaborazione dei dati.

Scelta rapida e semplice delle funzioni e di tutti i principali calcoli (diametri interni ed esterni, distanze, ecc.). Sopporta velocità di traslazione elevate.

Uso:

Ideale per officine e sale metrologiche.

Fornitura:

Inclusi tastatore sferico Ø 5 mm, campione di taratura, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Accessori speciali:

Tastatore, punta a tracciare, cavo dati e adattatore di rete.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Taratura: E2

Intervallo di misurazione: 350 mm

Campo di applicazione massimo: 0 - 465 mm
 Risoluzione (commutabile): 0,001 / 0,0005 mm
 Errore max. (L = lunghezza di misura in mm): 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
 Ripetibilità sul piano: 1,8 µm
 Errore ortogonalità (frontale): 7 µm

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	350 mm
Errore ortogonalità (frontale)	7 µm
Campo di applicazione massimo	0 - 465 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Risoluzione (commutabile)	0,001 / 0,0005 mm
Ripetibilità sul piano	1,8 µm
Forza di misura	1,5 ±0,5 N
Metodo di traslazione della slitta di misura	manuale
Numero di batterie contenute	4
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Taratura	E2
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze

Servizi

Rapporto di taratura Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 400 mm	014360 400
Marcatura incisione a laser Modello	018940
	014600 400

Certificato DAkkS Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 400 mm

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR6

081556 LR6

Cavo di collegamento Modello D2

498430 D2

Cavo di collegamento Modello D1

498430 D1

Cavo di collegamento Modello USB2

498430 USB2