

Garant**Tastatore 3D analogico con punta tastatrice (Ø 4 mm)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	359520
GTIN	4045197223302
Classe articolo	31T

Descrizione**Esecuzione:**

- **Scala lineare.**
- **Adatto per la misurazione.**
- **Funzionalità precisa.**
- **Struttura compatta, nessuna collisione durante la scansione.**
- **Antipolvere e impermeabile = IP 67.**
- **Regolazione pratica ed esatta della rotazione concentrica.**
- **Una scala per scansione radiale e assiale.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Con scala lineare.**
- **Regolazione pratica ed esatta della rotazione concentrica.**

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Strumento di misura preciso per fresatrici e macchine d'elettroerosione. Per determinare i punti zero del pezzo e per misurare le lunghezze, i centri del foro e i profili di riferimento.

Fornitura:

Inclusa punta tastatrice n. art. 359505 Dim. 4.

Accessori speciali:

Punta tastatrice n. art. 359505 Dim. 6.

Nota:

Tastatore 3D digitale n. art. 359500.

Punte tastatrici adatte n. art. 359505 e lente di ricambio n. art. 359510.

Descrizione tecnica

Lente di ricambio	359510
Ø Display	50 mm
Precisione di lettura	0,01 mm
Lunghezza complessiva (cassa e punta tastatrice)	134 mm
Margine di deviazione x, y, z rispettivamente	7 mm
Lunghezza asta tastatrice libera	40 mm
Punta tastatrice di ricambio	359505 4
Accuratezza	0,01 mm
Ø Gambo	16 mm
Lunghezza codolo	40 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Tipo di prodotto	Tastatori

Accessori

Punta tastatrice per tastatore 3D Ø sfera tastatrice D 4 mm	359505 4
Mandrino portafrese Forma AD Ø di serraggio D1 16 mm	300410 16
Punta tastatrice per tastatore 3D Ø sfera tastatrice D 6 mm	359505 6
Vetro di ricambio per tastatore 3D analogico	359510
Soffietto per tastatore 3D	359512