

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420200 50-75
GTIN	4045197203786
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Taratura	B2
Limite di errore	2 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

### Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
---	-----------