

Tastatore 3D digitale con punta tastatrice (Ø 4 mm)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	359500
GTIN	4045197225764
Classe articolo	31T

Descrizione

Esecuzione:

- Elevata precisione e linearità. Per la misurazione di pezzi e la possibilità di misurare l'intero campo di impiego.
- · Autonomia di funzionamento.
- Ottima leggibilità grazie al display combinato: Barra grafica per la visualizzazione di informazioni dinamiche; il display digitale fornisce il valore misurato esatto.
- · Regolazione pratica e semplice della rotazione concentrica.
- · Maggiore campo d'impiego in tutte le direzioni (x, y, z: 7 mm).
- · Custodia in metallo compatta.
- · Protezione antirottura.
- · Antipolvere e a tenuta stagna (IP67).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Strumento di misura preciso per fresatrici e macchine d'elettroerosione.

Per determinare i punti zero del pezzo, per la misurazione delle lunghezze, dei centri del foro e dei profili di riferimento.

Fornitura:



Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032 e punta tastatrice n. art. 359505 Dim. 4.

Nota:

Punte tastatrici adatte n. art. 359505.

Descrizione tecnica

Punta tastatrice di ricambio	359505 4
Peso	0,52 kg
Lunghezza asta tastatrice libera	40 mm
Margine di deviazione x, y, z rispettivamente	7 mm
Lunghezza complessiva (cassa e punta tastatrice)	134 mm
Accuratezza	< 0,01 mm
Margine di regolazione	± 0,4 mm
Ø Gambo	16 mm
Larghezza corpo	65 mm
Lunghezza corpo	82 mm
Profondità corpo	39 mm
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,005 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Lunghezza codolo	40 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Tastatori

Accessori

Coperchio vano batterie	359514
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Soffietto per tastatore 3D	359512



Punta tastatrice per tastatore 3D \varnothing sfera tastatrice D 4 mm

3595054