



## Vite per cave a T (12.9.) singola, Modello: 1010100



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375310 1010100
GTIN	4020772083922
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

**Esecuzione ad alta resistenza**, classe di resistenza = 12.9.

#### Norma:

**DIN 787**

#### Fornitura:

**Singola** senza dado e rondella.

#### Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

#### Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

### Descrizione tecnica

Altezza k	6 mm
Lunghezza filetto b	60 mm
Valore nominale scanalatura a T	10 mm
Larghezza minore pietra a	9,7 mm
Larghezza pietra e	15 mm
Filettatura G	M10
Lunghezza L	100 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave