

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 175-200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	17,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	175 - 200 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Taratura	B2
Limite di errore	7 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200