



Vite per cave a T (12.9.) singola, Modello: 1212100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375310 1212100
GTIN	4020772086251
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

Esecuzione ad alta resistenza, classe di resistenza = 12.9.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singola senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Valore nominale scanalatura a T	12 mm
Larghezza minore pietra a	11,7 mm
Altezza k	7 mm
Lunghezza filetto b	65 mm
Larghezza pietra e	18 mm
Filettatura G	M12
Lunghezza L	100 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave