



Coppia di prismi doppi con staffa acciaio inossidabile, Lunghezza × Larghezza: 100X75mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	447020 100X75
GTIN	4045197205070
Classe articolo	42D

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione di precisione, **tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm**. Prisma in acciaio temprato sottoposto a stabilizzazione e rettificato a coppie. Incavi prismatici con diverse profondità; 2 superfici di appoggio. Robusta staffa con manopola per il fissaggio dei pezzi. In acciaio inossidabile.

Descrizione tecnica

Larghezza	75 mm
Altezza	75 mm
Lunghezza	100 mm
Per Ø alberi	7 - 70 mm
Peso per singolo prisma	3,2 kg
Tutti i componenti	temprate

Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	prisma