



## Vite per cave a T (12.9.) singola, Modello: 2020200



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375310 2020200
GTIN	4020772086442
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

**Esecuzione ad alta resistenza**, classe di resistenza = 12.9.

#### Norma:

**DIN 787**

#### Fornitura:

**Singola** senza dado e rondella.

#### Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

#### Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

### Descrizione tecnica

Larghezza minore pietra a	19,7 mm
Valore nominale scanalatura a T	20 mm
Altezza k	12 mm
Lunghezza filetto b	125 mm
Larghezza pietra e	32 mm
Filettatura G	M20
Lunghezza L	200 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave