

Mitutoyo**Micrometro a grande capacità, Intervallo di misurazione: 600-700mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420810 600-700
GTIN	2050001059987
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Stelo e superficie di contatto temprati e rettificati; bloccaggio a levetta dello stelo. Dotato di frizione. Tamburo graduato cinquantesimo in esecuzione cromata antiriflesso con tacche e cifre incise in nero di facile lettura.

I 4 steli sono facilmente sostituibili e permettono di coprire un campo di misura di 100 mm per ciascuna dimensione.

Descrizione tecnica

Numero di aste di regolazione	4
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	21 mm
Numero di punte di contatto	4
Peso	12,4 kg
Ø Stelo	8 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Campo di misura degli steli	25 mm
Intervallo di misurazione	600 - 700 mm

Taratura	S3
Limite di errore	3 μm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 600-700 mm	020450 600-700
--	----------------