


Hartig

**Micrometro di precisione grande con prolunga del blocchetto, Intervallo di misurazione: 400-500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420920 400-500
GTIN	4250099610819
Classe articolo	46P

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusta staffa in metallo leggero verniciata ad effetto martellato con protezione termica per le mani, dotata di frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863. Grazie alla prolunga del blocchetto avvitabile, lappata e in metallo duro si raddoppia il campo di misura. Boccola graduata interna con scale per entrambi i campi di misura.

**Vantaggi:**

Campo di misura molto ampio. Dopo la sostituzione della prolunga del blocchetto, il micrometro è subito pronto all'uso. Non è necessaria alcuna asta di regolazione aggiuntiva. Lettura diretta di 1/100 mm sul tamburo di grandi dimensioni.

**Fornitura:**

Micrometro con 1 prolunga per blocchetti. Senza asta di regolazione.

**Nota:**

Esecuzioni con intervallo di misurazione fino a 2000 mm su richiesta.  
Esecuzioni speciali su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	400 - 500 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	10 mm

Campo di misura degli steli	50 mm
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Peso	5,6 kg
Ø Tamburo graduato	24 mm
Taratura	S3
Limite di errore	8 µm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 400-500 mm	020450 400-500
--	----------------