

**Mitutoyo****Micrometro digitale, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Micrometro digitale compatto. Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm). Superfici di contatto in metallo duro.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Descrizione tecnica**

Passo vite angolare	0,5 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Limite di errore	3 µm
Lettura	0,001 mm
Taratura	B1
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida

Tipo di prodotto	Micrometro
------------------	------------

## Servizi

Rapporto di taratura Campo di misura massima 25 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022000 25
Certificato DAkkS campo di misura massimo 100 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022010 100

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
---	------------