

**Vite per cave a T (12.9.) singola, Modello: 2220200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375310 2220200
GTIN	4020772086367
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

**Esecuzione ad alta resistenza**, classe di resistenza = 12.9.

**Norma:**

**DIN 787**

**Fornitura:**

**Singola** senza dado e rondella.

**Accessori speciali:**

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

**Nota:**

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza minore pietra a	21,7 mm
Valore nominale scanalatura a T	22 mm
Larghezza pietra e	35 mm
Altezza k	14 mm
Lunghezza filetto b	125 mm
Filettatura G	M20
Lunghezza L	200 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave